


Rögzítési szög

O4 ADAPTOR PLATE



Felhasználási terület

Kivitel

típushoz O4

Mechanikai adatok

Súly

[g]

143,5

Méret

[mm]

89,5 x 75 x 35,8

Anyag

rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)

Tartozékok

Szállított tételek

hengeres csavarok: 2 x M5 x 10

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db