




Rögzítőkészlet optikai érzékelőkhöz

O4 MOUNTING BRACKET ROD



Felhasználási terület	
Kivitel	szorítóhenger szerelés
Mechanikai adatok	
Súly	[g] 246,5
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); szorítóhenger: horganyöntvény
Tartozékok	
Szállított tételek	hengeres fejú csavar: 1 x M10 x 120
	Anyák: 2 x M10
	hengeres csavarok: 2 x M5 x 10
	Csavaranya: 1 x M5
	hengeres fejú csavar: 1 x M5 x 16

E21118



Rögzítőkészlet optikai érzékelőkhöz

O4 MOUNTING BRACKET ROD

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------