




Rögzítőkészlet védőburkolattal optikai érzékelőkhöz

O4 PROTECTIVE BRACKET ROD



Felhasználási terület

Kivitel

szorítóhenger szerelés, készülékvédelemmel

Mechanikai adatok

Súly

[g]

478

Anyagok

rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); szorítóhenger: horganyöntvény

Tartozékok

Szállított tételek

hengeres fejű csavar: 1 x M10 x 120

Anyák: 2 x M10

alátét: 2

Csavaranya: 1 x M5

hengeres fejű csavar: 1 x M5 x 16

hengeres csavarok: 2 x M5 x 30

E21119



Rögzítőkészlet védőburkolattal optikai érzékelőkhöz

O4 PROTECTIVE BRACKET ROD

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------