




Rögzítési szög

O4 STANDARD BRACKET



Felhasználási terület

Kivitel

típushoz O4

Mechanikai adatok

Súly

[g]

212,5

Méret

[mm]

121 x 30 x 70

Anyag

rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)

Tartozékok

Szállított tételek

hengeres csavarok: 2 x M5 x 35

Anyák: 2

alátét: 2

hengeres csavarok: 2 x M4 x 45

Anyák: 2

alátét: 2

E21120



Rögzítési szög

O4 STANDARD BRACKET

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------