


Védőburkolat

O5 PROTECTIVE BRACKET ROD

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: E21084

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Felhasználási terület

Kivitel

szorítóhenger szerelés, készülékvédelemmel

Mechanikai adatok

Súly

[g]

357

Szerelés módja

szabadonálló; (M10)

Anyagok

rozsdamentes acél (1.4571/316Ti); szorítóhenger: rozsdamentes acél (1.4408)

E21124



Védőburkolat

O5 PROTECTIVE BRACKET ROD

Tartozékok	
Szállított tételek	hengeres fejű csavar: 1 x M10 x 120
	Anyák: 2 x M10
	alátét: 2
	hengeres csavarok: 2 x M5 x 16
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db