


## Védőburkolat

MASKING FRAME FOR O1D



## Mechanikai adatok

|         |                                                                                                                                           |               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Súly    | [g]                                                                                                                                       | 36,2          |
| Méret   | [mm]                                                                                                                                      | 42 x 4,6 x 42 |
| Anyagok | elülső keret: horganyöntvény fekete lakkozású; védőüveg: PMMA színtelen átlátszó; Tömítés: FPM 75 ±5 Shore A; csavarok: rozsdamentes acél |               |

## Tartozékok

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Szállított tételek | csavarok: 4 x M3 x 8 |
|--------------------|----------------------|

## Megjegyzések

|                    |                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Megjegyzések       | A fedőlemez felszerelése esetén a távolságérték max +5mm-rel változhat.                      |
|                    | Ez az eltérés befolyásolja az adatok pontosságát.                                            |
|                    | A reprodukálhatóság változatlan marad.                                                       |
|                    | Szennyezett és megkarcolt védőüveg ronthatja az érzékelő reprodukálhatóságát és pontosságát. |
| Csomagolási egység | 1 db                                                                                         |