


Rögzítőkészlet pozíció érzékelőkhöz

M12 ANGLE BRACKET 200



Felhasználási terület

Kivitel

szorítóhenger szerelés

Mechanikai adatok

Súly [g]

46,5

Szerelés módja

kerek profil; ($\varnothing 10$ mm)

Méreték [mm]

 $\varnothing 12,2$

Anyagok

rögzítő: rozsdamentes acél (1.4571/316Ti); szorítóhenger: horganyöntvény

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db