




Rögzítőkészlet védőburkolattal optikai érzékelőkhöz

O4 PROTECTIVE BRACKET 200



Felhasználási terület	
Kivitel	szorítóhenger szerelés, készülékvédelemmel
Mechanikai adatok	
Súly [g]	371,5
Szerelés módja	kerek profil; (Ø 12 mm)
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); szorítóhenger: horganyöntvény
Tartozékok	
Szállított tételek	hengeres fejű csavar: 1 x M5 x 16 hengeres csavarok: 2 x M5 x 30

E21215



Rögzítőkészlet védőburkolattal optikai érzékelőkhöz

O4 PROTECTIVE BRACKET 200

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------