




Rögzítőkészlet optikai érzékelőkhöz

O5 MOUNTING BRACKET 200



Felhasználási terület	
Kivitel	szorítóhenger szerelés
Mechanikai adatok	
Súly [g]	93
Szerelés módja	kerek profil; (Ø 18 mm)
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4571/316Ti); szorítóhenger: horganyöntvény
Tartozékok	
Szállított tételek	hengeres csavarok: 2 x M5 x 8
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db

Rögzítőkészlet optikai érzékelőkhöz

O5 MOUNTING BRACKET 200

Diagrammok és grafikonok

Beszerelés

