


Rögzítőkészlet pozíció érzékelőkhöz

CLAMP AND BRACKET



Felhasználási terület

Kivitel

szorítóhenger szerelés

Mechanikai adatok

Súly

[g]

47

Szerelés módja

kerek profil; ($\varnothing$ 10 mm)

Méretek

[mm]

27,3 x 20 x 44,3

Anyagok

rögzítő: rozsdamentes acél; szorítóhenger: rozsdamentes acél;
csavar: rozsdamentes acél; Csavaranya: rozsdamentes acél

Tartozékok

Szállított tételek

hengeres fejű csavar: 1 x M4 x 12

Csavaranya: M4

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db