




Rögzítőkészlet optikai érzékelőkhöz

O6 CLAMP BRACKET



Felhasználási terület

Kivitel

szorítóhenger szerelés

Mechanikai adatok

Súly

[g]

51,8

Szerelés módja

kerek profil; (Ø 10 mm)

Méret

[mm]

30,8 x 1,5 x 43,2

Anyag

rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)

Tartozékok

Szállított tételek

hengeres csavarok: 2 x M3 x 14

szorítóhenger

hengeres fejű csavar

Csavaranya: M4

E21272



Rögzítőkészlet optikai érzékelőkhöz

O6 CLAMP BRACKET

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------