




Adapter száloptikához

ADAPTER FOR FIBER OPTICS



Felhasználási terület

Kivitel

száloptikához M11

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-25...60

Mechanikai adatok

Súly

[g]

30,9

Teljes hossz

[mm]

450; (konfekcionálható)

Minimális hajlítási sugár

[mm]

30

Szálelrendezés

⊙

Magátmérő

[mm]

1,0

Külső átmérő

[mm]

2,2

Anyagok

Adapter: ABS; PPE; POM

Fényvezető anyaga

PMMA

Fényvezető burkolat

PE

Tartozékok

Tartozékok (választható)

Vágószerszám száloptikához, E20600

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db