


E21328



Rögzítési szög

SIDE MOUNT BRACKET OCF



Felhasználási terület

Kivitel	típushoz OCF
---------	--------------

Mechanikai adatok

Súly	[g]	14,1
Méret	[mm]	8,5 x 36,6 x 12,4
Anyag		rozsdamentes acél (1.4301 / 304)

Tartozékok

Szállított tételek	hatlapfejű csavarok: 2 x M3x20, rozsdamentes acél
	rugós alátétek: 2, rozsdamentes acél
	hatlapú anyák: 2 x M3, rozsdamentes acél

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------