




Rögzítési szög

OMH STANDARD BRACKET



Felhasználási terület

Kivitel

típushoz OMH

Mechanikai adatok

Súly [g]

46,3

Méret [mm]

60 x 30 x 21

Anyagok

acéllemez: rozsdamentes acél (1.4305 / 303)

Tartozékok

Szállított tételek

hengeres csavarok: 2 x M4 x 38

Anyák: 2 x M4

alátét: 6 x M4 csavarokhoz

hengeres csavarok: 2 x M4 x 9

E21336



Rögzítési szög

OMH STANDARD BRACKET

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------