


E2M231



Monitor egy analóg videobemenettel

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/1 PORT



Felhasználási terület		
Alkalmazás	Felügyelet max. 1 O2M2xx / O3M2xx kamerához	
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	12...32 DC; (± 10%)
Túlfeszültség-védelem		igen
Kamera tápegység	[mA]	2000; (± 10%)
Bemenetek		
Videó bemenet	1 Vtt, 75 Ω, PAL 50 Hz, 4,43 MHz color sub carr	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...85
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-40...125
Tárolási páratartalom	[%]	< 75; (relatív páratartalom)
Szavatossági idő	[MON]	24
Védettség		IP 67
Tesztek / engedélyek		
Ütésállóság		15,3 G(rms) Frekvenciatartomány 24...2000 Hz
		PSD 0,04...0,10 g²/Hz



Monitor egy analóg videobemenettel


MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/1 PORT

Mechanikai adatok	
Súly	[g] 1202,5
Anyagok	ház: ABS fekete; rögzítő: alumínium fekete
Kijelzők / kezelési egységek	
Kijelző típusa	színes kijelző
Kijelző méret	7"
Megjegyzések	
Megjegyzések	Spannungsbereich auf dem Typenschild beachten
	Ältere Versionen des Gerätes verwenden einen
	Spannungsbereich von 18...30 VDC (Revisionsnr. AA)
Csomagolási egység	1 db
Elektromos csatlakozás - aljzat	
Kábel: 2 m	
Csatlakozó: 1 x M16; kódolás: A	
	

**Monitor egy analóg videobemenettel**

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/1 PORT

Csatlakozás



RD:	L+
WH:	L-
BU:	1. kamera aktiválás
BN:	2. kamera aktiválás
WH/YE:	3. kamera aktiválás
GY:	4. kamera aktiválás tachométer
YE:	kézfék

1	koaxkábel mag videojel
2	koaxkábel árnyékolás video GND
3	U+
4	0 V