


E2M235

Video Switcher

VIDEO SWITCHER/3 PORT



Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	12 DC; ($\pm 1,5V$)
Túlfeszültség-védelem	igen

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-40...85
Tárolási hőmérséklet [°C]	-40...125
Tárolási páratartalom [%]	< 75; (relatív páratartalom)
Szavatossági idő [MON]	24
Védettség	IP 67

Mechanikai adatok

Súly [g]	149
Anyagok	ház: ABS fekete

Tartozékok

Szállított tételek	Védőkupakok
--------------------	-------------

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------



Video Switcher

VIDEO SWITCHER/3 PORT

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: M16; kódolás: A



C1...3

1	koaxkabel mag videojel
2	koaxkabel árnyékolás video GND
3	U+
4	0 V

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: M16; kódolás: A



MON

1	koaxkabel mag videojel
2	koaxkabel árnyékolás video GND
3	nem használt
4	nem használt