


E2M251



Csatlakozókábel E2M250 multi-view dobozhoz

CONNECTION CABLE M16 8P 3,85M



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Halogénmentes; Energialáncban használható
Kivitel	MultiViewBox csatlakoztatásához E2M250

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	< 60 DC
------------------	-----	---------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-45...85
Védettség		IP 67

Mechanikai adatok

Súly	[g]	322,8
Anyagok		ház: horganyöntvény; Tömítés: PBT
Hollandi anya anyaga		horganyöntvény
Energialáncban használható		igen
Energialáncban használható	hajlítási sugár rögzített szerelésnél	≥ 100 mm

Megjegyzések


Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Kábel: 3,85 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 6 mm; 7 x 0,34 mm²

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M16, egyenes; kódolás: A; záró: horganyöntvény



1	12 / 24 V DC piros
2	GND fehér
3	IN 1 kék
4	IN 2 barna
5	IN 3 fehér/sárga
6	IN 4 szürke
7	nem használt
8	nem használt