


E2M252



Konfekcionálható dugalj

WIRABLE SOCKET M16 8P



Felhasználási terület

Kivitel MultiViewBox csatlakoztatásához E2M250

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V] < 60 DC

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C] -45...85

Védettség IP 67

Mechanikai adatok

Súly [g] 36,9

Anyagok ház: horganyöntvény; Tömítés: PBT

Hollandi anya anyaga horganyöntvény

Megjegyzések

Csomagolási egység 1 db

Elektromos csatlakozás

sorkapocs:

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M16, egyenes; záró: horganyöntvény