


E2D100



USB-csatlakozókábel

ADAPTER CABLE M8 RS485-USB

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Halogénmentes

Elektromos adatok

Védelmi osztály

III

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]

0...60

Védettség

IP 54

Tesztek / engedélyek

EMC

EN 61000-6-1

Mechanikai adatok

Anyagok

PUR

Test kiöntő anyaga

PUR

Hollandi anya anyaga

sárgaréz, nikkelezett

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PUR, Halogénmentes; 4 x 0,25 mm²


Elektromos csatlakozás - Stecker



USB-csatlakozókábel

ADAPTER CABLE M8 RS485-USB


Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x USB, egyenes; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett

Csatlakozó: 1 x M8, derékszögű; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett



Csatlakozás

