

Programozó szoftver 1D/2D kódolvasókhöz

USER INTERFACE SOFTWARE O2I



Felhasználási terület

Kivitel	1D/2D-kódolvasóhoz
---------	--------------------

Szoftver / programozás

Adathordozó	CD-ROM
-------------	--------

Rendszer feltételek

CPU típus (vagy jobb)	Pentium III
Min. CPU ciklus	500 MHz
Min. RAM	128 MB
Minimális merevlemez memória	35 MB
Min. grafikus felbontás	1024 x 768
Hálózati kártya	Ethernet 10 / 100 Mbit



Programozó szoftver 1D/2D kódolvasókhöz

USER INTERFACE SOFTWARE O2I

Hálózati protokoll	Ethernet TCP/IP
Mechanikai adatok	
Súly [g]	53,2
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db