




Becsavarható adapter folyamatérzékelőkhöz

ADAPT TN/G1/2/VA/O-RG



- 1 Tömítések
2 o-gyűrű

Felhasználási terület

Alkalmazás	Ipari alkalmazásokhoz
Közeg	folyadékok és gázok
Nyomásállóság [bar]	300

Tesztek / engedélyek

Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.
Biztonsági tudnivalók	A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.

Mechanikai adatok

Súly [g]	61,5
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Szenzor csatlakozás	M18 x 1,5 belső menet
Folyamatcsatlakozás	menetes csatlakozó G 1/2
Beépítési mélység [mm]	21; (mérőelektród SID, SFD, TN)

Tartozékok

Szállított tételek	o-gyűrű: 1, FKM
	o-gyűrű: 1, EPDM
	Tömítések: 1, FKM

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------