


Betanítás gomb nyomásérzékelőkhöz

TEACH BUTTON



Felhasználási terület		
Kivitel		szenzorokhoz PM1xxx
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	20...30 DC
Kimenetek		
Max. terhelés	[Ω]	(U _b - 14 V) / 21.5 mA
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60
Védettség		IP 65
Tesztek / engedélyek		
MTTF	[év]	2927
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	227
Anyagok		rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PA; FFKM; PBT
Megjegyzések		
Megjegyzések		Ha a betanítás gomb csatlakoztatva van, az IO-Link kommunikáció nem lehetséges
Csomagolási egység		1 db


Betanítás gomb nyomásérzékelőkhöz

TEACH BUTTON

Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,9 m, PUR; Maximális kábelhossz: 30 m; az érzékelő és a betanító gomb között

Csatlakozás



1	2-vezetékes működés
2	3-vezetékes működés
OUT2	4...20 mA
	színek DIN EN 60947-5-2 szerint