


E30436



Összekötő kábel szelepdugóval

PLUG M12 - DIN VALVE FORM A



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Szilikonmentes; Halogénmentes

Szilikonmentes

igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

< 50 AC / < 60 DC

Max. összes áramerhelés

[A]

4

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-25...85

Védettség

IP 65

Mechanikai adatok

Súly

[g]

66,7

Test kiöntő anyaga

TPU

Hollandi anya anyaga

sárgaréz, nikkelezett

Tömítés anyaga

FKM

Megjegyzések

Csomagolási egység


1 db

Összekötő kábel szelepdugóval

PLUG M12 - DIN VALVE FORM A

Elektromos csatlakozás - dugó


Csatlakozó: 1 x A típusú szelepdugó DIN szerint, egyenes; öntött test: TPU, fekete; záró: sárgaréz, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm



Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,4 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 5,5 mm; 5 x 0,50 mm²

Csatlakozás



Érszínek :
 BK = fekete
 BN = barna
 BU = kék
 GN/YE = zöld / sárga

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU, fekete; záró: sárgaréz, nikkelezett; Tömítés: FKM; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm

