




Konfekcionálható szelepcsatlakozó

VALVE PLUG TYPE A



1 Tömítés



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Szilikonmentes
Szilikonmentes		igen
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Védelmi osztály		III
Max. összes áramerhelés	[A]	10
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...125
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	32,3
Méret	[mm]	41 x 27 x 30
Anyagok		PA; FKM
Test kiöntő anyaga		PA
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

E30447




Konfekcionálható szelepcsatlakozó


VALVE PLUG TYPE A

Elektromos csatlakozás

sorkapocs: ...1,5 mm²; Kábel köpeny: Ø 6...8 mm



Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x A-típusú DIN szelepcsatlakozó, derékszögű; öntött test: PA