


Becsavarható adapter folyamatérzékelőkhöz

ADAPT G1/4A-G1/2A V2A



Felhasználási terület

Közeghőmérséklet	[°C]	-40...130
Nyomásállóság	[bar]	1000

Tesztek / engedélyek

Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.
Biztonsági tudnivalók	A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.

Mechanikai adatok

Súly	[g]	102,5
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4305 / 303); Tömítés: EPDM	
Szenzor csatlakozás	G 1/4	
Folyamatcsatlakozás	menetes csatlakozó G 1/2	

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------