


Tömítések

SEAL RING EPDM G1/2



Felhasználási terület

Kivitel	folyamatcsatlakozással ellátott eszközökhöz G 1/2
---------	---

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...130
------------------------	------	-----------

Tesztek / engedélyek

Szabvány	DIN EN ISO 1179-2
----------	-------------------

Mechanikai adatok

Súly	[g]	4,05
Belső átmérő	[mm]	18,5
Külső átmérő	[mm]	23,9
Anyagok		EPDM

Megjegyzések

Csomagolási egység	10 db
--------------------	-------