


Szűrőburkolat nyomásérzékelőkhöz

HOSE BARB COVER FILTER SYSTEM



- 1 Szenzor csatlakozás
 2 Dugós csatlakozó forgatható
 3 csatlakozó integrált szellőzőmembránnal
 4 Dugós csatlakozó integrált szellőzőmembránnal és pneumatikus csővel

Mechanikai adatok

Súly [g]	44,4
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); rozsdamentes acél (1.4301 / 304); acél (1.4307 / 304L); FKM; PE; PTFE; PU
Meghúzási nyomaték [Nm]	2,5...3,5; (ajánlott meghúzási nyomaték)

Tartozékok

Szállított tételek	Szűrőfedél szellőzőmembránnal és O-gyűrűvel tömlővezeték: 0,5 m, Polyurethan
--------------------	---

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------