


Becsavarható adapter folyamatérzékelőkhöz

ADAPT G1/2-G3/4 KONUS/O-RG



- 1 horony tömítőgyűrűvel DIN 3869-27 (FKM)
 2 o-gyűrű 18,5 x 1 (FKM)
 3 tömítő felület

EC 1935/2004 

Felhasználási terület

Nyomásállóság	[bar]	25
---------------	-------	----

Tesztek / engedélyek

Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.
Biztonsági tudnivalók	A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.

Mechanikai adatok

Súly	[g]	126
Anyagok		rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Szenzor csatlakozás		G 1/2 tömítőkónusz
Folyamatcsatlakozás		menetes csatlakozó G 3/4
Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz		0,4 / 4

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------