


Vágógyűrű csavározás

PROGRESSIVE RING FITTING



Reg31

Felhasználási terület

Beszerelés	Vágógyűrű csavározás
Nyomásállóság [bar]	50

Tesztek / engedélyek

Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.
Biztonsági tudnivalók	A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.

Mechanikai adatok

Súly [g]	91,8
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)
Szenzor csatlakozás	Ø 10 mm
Folyamatcsatlakozás	menetes csatlakozó G 1/2

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------