


Betanítás gomb nyomásérzékelőkhöz

TEACHT BOTTON F EPS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Környezeti körülmények

Védettség	IP 40
-----------	-------

Mechanikai adatok

Anyagok	rozsdamentes acél (1.4305 / 303); PA; PMMA
---------	--

Megjegyzések

Megjegyzések	n.c.= nem használt
Csomagolási egység	1 db




Betanítás gomb nyomásérzékelőkhöz

TEACHT BOTTON F EPS

Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,9 m, PUR

Csatlakozás



BN =
BU =

Érszínek :
barna
kék