E30080


Bedugható tápfeszültség

POWER SUPPLY 24V IP40/IP67

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés

Alternatív termékek: E80120

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



1 tápegység
2 M12 dugós csatlakozóval

CE

Elektromos adatok		
Névleges frekvencia AC	[Hz]	50...60
Bemeneti feszültségtartomány AC	[V]	100...240
Kimeneti feszültség DC	[V]	24
Bemeneti áram (névleges feszültség 230 V AC / 50 Hz)	[A]	0,2
Kimenetek		
Kimeneti áram	[A]	0,33
Környezeti körülmények		
Védettség		IP 40; (M12 dugós csatlakozóval: IP 67)
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	135
Anyagok		PPE
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 2 m; 2 x 0,5 mm²		
Csatlakozó: 1 x M12		