




Varivent folyamatadapter

ADAPT IFM-VARIV D=68 O-RG

Kifutó termék

Alternatív termékek: E33222 vagy E33229

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



- 1 Aseptoflex-csavarmenet
2 Tömítések

Felhasználási terület

Beszerelés	O-gyűrűvel
Nyomásállóság [bar]	25

Tesztek / engedélyek

Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.
Biztonsági tudnivalók	A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.

Mechanikai adatok

Súly [g]	490
Szerelés módja	O-gyűrűvel
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); o-gyűrű: EPDM
Szenzor csatlakozás	Aseptoflex
Folyamatcsatlakozás	Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm
Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz	0,4 / 4

Tartozékok

Tartozékok (választható)	O-gyűrű: 5, EPDM, E30054
	O-gyűrű: 5, FPM (Viton), E30053

E30086



Varivent folyamatadapter

ADAPT IFM-VARIV D=68 O-RG

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------