


Becsavarható adapter folyamatérzékelőkhöz

ADAPT G1 / G1/2 A DIN EN 837-3



ACS Reg31

Felhasználási terület		
Nyomásállóság	[bar]	100
Tesztek / engedélyek		
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.	
Biztonsági tudnivalók	A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.	
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	192
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)	
Szenzor csatlakozás	G 1 Aseptoflex Vario	
Folyamatcsatlakozás	menetes csatlakozó G 1/2	
Tartozékok		
Szállított tételek	O-gyűrű: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA megfelelés	
Tartozékok (választható)	o-gyűrű: 1 x 24 x 2, FKM, FDA megfelelés, E30123	
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	