


IO-Link-Interface

USB IO-LINK MASTER

Kifutó termék

Alternatív termékek: ZZ1060

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



- 1 aljzat USB Mini-B típus
- 2 LED működési állapot
- 3 24 V DC
- 4 LED hibák / CH2 (DI/DO) / CH1 (C/Q)



Felhasználási terület

Alkalmazás	készülékek paraméterezése és elemzése
------------	---------------------------------------

Elektromos adatok

Névleges feszültség DC	[V]	5; (hálózati működés: 24 V DC)
Áramfelvétel	[mA]	< 500; (hálózati működés: < 1000 mA)
Védelmi osztály		III

Kimenetek

Rövidzárlat-védelem	igen
---------------------	------

Interfész

Kommunikációs interfész	IO-Link
-------------------------	---------

IO-Link Master

Átvitel típusa	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link verzió	1.1
A osztályú portok száma	1

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...45
Védettség		IP 20

Tesztek / engedélyek

EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	

Mechanikai adatok

Súly	[g]	572,4
------	-----	-------



IO-Link-Interface

USB IO-LINK MASTER

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	üzem / működés	1 x LED, sárga
	kapcsolási állapot	2 x LED, sárga
	működés	1 x LED, zöld
	hibák	1 x LED, piros

Tartozékok


Szállított tételek	Összekötő kábel: M12, EVC176
	USB kábel
	dugasztápegység nemzetközi csatlakozó adapterekkel
Tartozékok (választható)	Szoftver: "LINERECORDER DEVICE", QA0011 / QA0012

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás - aljzat


Csatlakozó: M12; kódolás: A



1:	+24 V
2:	SIO CH2 (DI/DO)
3:	GND
4:	IO-Link CH1 (C/Q)
5:	nem használt

Elektromos csatlakozás

Csatlakozás





IO-Link-Interface

USB IO-LINK MASTER

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: USB

