




Védőcső hőmérsékletszenzorokhoz

PROTECTIVE TUBE FOR TA



EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Felhasználási terület	
Kivitel	TS / TT hőmérsékletszenzorokhoz TA34xx, TAA431, TAD191
Nyomásállóság [bar]	300
Mérési / beállítási tartomány	
Szondarúd hossza L [mm]	53
Mechanikai adatok	
Súly [g]	172,9
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Meghúzási nyomaték [Nm]	30...50
Szenzor csatlakozás	G 1/2 tömítőkónusz Ø 8,2 mm
Folyamatcsatlakozás	G 1/2
Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz	< 0,6 / -
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db