




Tri-Clamp folyamatadapter

ADAPT G1/2-CLAMP DIN32676/1



CRN EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Felhasználási terület		
Nyomásállóság	[bar]	25
MAWP (CRN szerinti alkalmazásokhoz)	[bar]	25
Tesztek / engedélyek		
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.	
Biztonsági tudnivalók	A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.	
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	204,5
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4435 / 316L)	
Szenzor csatlakozás	G 1/2 tömítőkónusz	
Folyamatcsatlakozás	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)	
Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz	0,4 / 4	
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	