


Tri-Clamp folyamatadapter

ADAPT G1/2 - 3A/DN38



- 1 Adapter
- 2 tömítőgyűrű
- 3 szivárgási furat
- 4 tömítő szegély



EC 1935/2004 FDA

Felhasználási terület

Nyomásállóság	[bar]	25
---------------	-------	----

Tesztek / engedélyek

Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek

Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.

Biztonsági tudnivalók

A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.

Mechanikai adatok

Súly	[g]	142,5
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)	
Szenzor csatlakozás	G 1/2 tömítőkónusz	
Folyamatcsatlakozás	Clamp DN38 (1,5")	
Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz	< 0,8 / 8	
Tömítés	fém a PEEK-en	
Higiéniai osztály DIN 11866 szerint	H3	

E33405



Tri-Clamp folyamatadapter

ADAPT G1/2 - 3A/DN38

Tartozékok

Szállított tételek

o-gyűrű: 1, EPDM

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db