


Folyamatadapter csőszerelevény DIN 11864

ADAPT DIN 11864-1-BS-A/DN40/G1/2

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



1 Horony O-gyűrűhöz DIN 11864-R-40x5

EHEDG Tested 

Felhasználási terület

Kivitel	csövekhez DN 40 (DIN 11866, Reihe A)
Nyomásállóság [bar]	40

Tesztek / engedélyek

Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.
Biztonsági tudnivalók	A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.
Szabvány	DIN 11864-BS-A-41x1,5-1.4435-H3

Mechanikai adatok

Súly [g]	399
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4435 / 316L)
Szenzor csatlakozás	G 1/2 tömítőkónusz
Folyamatcsatlakozás	csavaros csőkötés DN40 DIN 11864-1-A-BS
Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz	0,4 / 4

E33408



Folyamatadapter csőszerelevény DIN 11864

ADAPT DIN 11864-1-BS-A/DN40/G1/2

Higiéniai osztály DIN 11866
szerint

H3

Tartozékok

Szállított tételek

o-gyűrű:, FKM

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db