


Vágógyűrű csavarozás

PROGRESSIVE RG FITTING D6/G1/4



Felhasználási terület

Beszerelés

Vágógyűrű csavarozás

Nyomásállóság

[bar]

50

Tesztek / engedélyek

Nyomástartó edényekre
vonatkozó irányelvekAz esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és
azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.

Biztonsági tudnivalók

A közeg és a termék anyagának kompatibilitását
minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.

Mechanikai adatok

Súly

[g]

39,4

Anyagok

rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)

Szenzor csatlakozás

Ø 6 mm

Folyamatcsatlakozás

menetes csatlakozó G 1/4

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db