


Szerelőadapter folyamatérzékelőkhöz

ADAPT IFM-TANK SPUD AV



- 1 Aseptoflex Vario
2 szivárgási furat
3 tömítő felület



EC 1935/2004 FDA

Felhasználási terület

Kivitel	tartozékok, PY200x, PM17xx, PI27xx, PG27xx, : Rosemount 1199 (SSW) Tank Spud Seal
Nyomásállóság [bar]	34

Tesztek / engedélyek

Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.
Biztonsági tudnivalók	A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.



Szerelőadapter folyamatérzékelőkhöz

ADAPT IFM-TANK SPUD AV

Mechanikai adatok	
Súly [g]	1602
Közeggel érintkező anyagok	rozsdamentes acél (1.4435 / 316L) ; felületi karakterisztika : Ra<0,4 / Rz 4; O-gyűrű: EPDM
Szenzor csatlakozás	G 1 Aseptoflex Vario
Folyamatcsatlakozás	Tank Spud Rosemount 1199 (SSW) Tank Spud Seal
Tömítés	tömítőgyűrű
Higiéniai osztály DIN 11866 szerint	H4
Tartozékok	
Szállított tételek	o-gyűrű: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA megfelelés, E30054
Tartozékok (választható)	o-gyűrű: 24 x 2, FKM, FDA megfelelés, E30123
	tömítőgyűrű: PEEK, FDA megfelelés, E30124
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db