


Tri-Clamp folyamatadapter

ADAPT G1-CLAMP ISO2852/1-1.5



CRN EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Felhasználási terület		
Nyomásállóság	[bar]	16
MAWP (CRN szerinti alkalmazásokhoz)	[bar]	16
Tesztek / engedélyek		
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.	
Biztonsági tudnivalók	A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.	
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	140
Közeggel érintkező anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) ; felületi karakterisztika : Ra<0,4 / Rz 4	
Szenzor csatlakozás	G 1 tömítőkónusz	
Folyamatcsatlakozás	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)	
Higiéniai osztály DIN 11866 szerint	H4	
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	