




Tri-Clamp folyamatadapter

ADAPT G1-CLAMP ISO2852/1-1.5



1: szivárgási furat



EC 1935/2004 FDA

Felhasználási terület

Kivitel	telítettségi furattal
Nyomásállóság [bar]	100

Tesztek / engedélyek

Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.
Biztonsági tudnivalók	A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.

Mechanikai adatok

Súly [g]	156,5
Közeggel érintkező anyagok	rozsdamentes acél (1.4435 / 316L) ; felületi karakterisztika : Ra<0,4 / Rz 4
Szenzor csatlakozás	G 1 tömítőkónusz
Folyamatcsatlakozás	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Tömítés	tömítőgyűrű
Higiéniai osztály DIN 11866 szerint	H4

Tartozékok

Szállított tételek	o-gyűrű: 26 x 3, EPDM, FDA megfelelés, E30438 o-gyűrű: 26 x 3, FKM, FDA megfelelés, E30437
--------------------	---

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------