




Tri-Clamp folyamatadapter

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 2"



1 tömítő szegély

CRN EC 1935/2004 FCM FDA

Felhasználási terület

Nyomásállóság	[bar]	16
MAWP (CRN szerinti alkalmazásokhoz)	[bar]	16

Tesztek / engedélyek

Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.
Biztonsági tudnivalók	A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.

Mechanikai adatok

Súly	[g]	231
Közeggel érintkező anyagok	rozsdamentes acél (1.4435 / 316L) ; felületi karakterisztika : Ra<0,4 / Rz 4	
Szenzor csatlakozás	G 1 belső menet Aseptoflex Vario	
Folyamatcsatlakozás	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)	
Tömítés	fém a fémen	
Higiéniai osztály DIN 11866 szerint	H4	

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------