


Varivent folyamatadapter

ADAPT IFM-VARIV TYP F (D=50)



1 tömítő szegély

EC 1935/2004 FCM 

Felhasználási terület

Nyomásállóság [bar] 25

Tesztek / engedélyek

Nyomástartó edényekre
vonatkozó irányelvekAz esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és
azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.

Biztonsági tudnivalók

A közeg és a termék anyagának kompatibilitását
minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.

Mechanikai adatok

Súly [g] 230

Közeggel érintkező anyagok

rozsdamentes acél (1.4435 / 316L) ; felületi karakterisztika : Ra<0,4 / Rz 4

Szenzor csatlakozás

G 1 belső menet Aseptoflex Vario

Folyamatcsatlakozás

Varivent Form F, DN25 (1"), Ø 50 mm

Tömítés

fém a fémen

Higiéniai osztály DIN 11866
szerint

H4

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db