


Folyamatadapter SMS csőszerelevényekhez

ADAPT IFM-SMS DN40/1.5"



1 tömítő szegély

EC 1935/2004 FCM FDA

Felhasználási terület

Nyomásállóság	[bar]	40
---------------	-------	----

Tesztek / engedélyek

Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.
Biztonsági tudnivalók	A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.

Mechanikai adatok

Súly	[g]	139,5
Közeggel érintkező anyagok	rozsdamentes acél (1.4435 / 316L) ; felületi karakterisztika : Ra<0,4 / Rz 4	
Szenzor csatlakozás	G 1 belső menet Aseptoflex Vario	
Folyamatcsatlakozás	SMS csőszerelevény DN40 (1,5")	
Tömítés	fém a fémen	
Higiéniai osztály DIN 11866 szerint	H4	

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------