


Tri-Clamp folyamatadapter

ADAPT G3/4-CLAMP ISO2852/1-1.5

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: E33201 vagy E33401

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Felhasználási terület

Nyomásállóság	[bar]	16
---------------	-------	----

Tesztek / engedélyek

Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.
--	--

Biztonsági tudnivalók	A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.
-----------------------	---

Mechanikai adatok

Súly	[g]	165,5
Közeggel érintkező anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) ; felületi karakterisztika : Ra<0,4 / Rz 4	
Szenzor csatlakozás	G 3/4	
Folyamatcsatlakozás	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)	
Higiéniai osztály DIN 11866 szerint	H4	

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------