


Folyamatadapter higiénikus csőszelvényekhez

ADAPT G3/4-DIN11851/DN40 (1.5)

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Felhasználási terület

Nyomásállóság	[bar]	40
---------------	-------	----

Tesztek / engedélyek

Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.
--	--

Biztonsági tudnivalók	A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.
-----------------------	---

Mechanikai adatok

Anyagok	rozsdamentes acél (1.4435 / 316L)
Szenzor csatlakozás	G 3/4
Folyamatcsatlakozás	Csőszelvény DN40 (1,5") DIN 11851
Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz	0,4 / 4
Higiéniai osztály DIN 11866 szerint	H4

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------