


Tri-Clamp folyamatadapter

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852/3

Kifutó termék



- 1 Aseptoflex-csavarmenet
2 Aseptoflex tömítő szegély

EC 1935/2004 FDA

Felhasználási terület

Nyomásállóság [bar] 10

Tesztek / engedélyek

Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.

Biztonsági tudnivalók A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.

Mechanikai adatok

Súly [g] 554,4

Anyagok rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)

Szenzor csatlakozás Aseptoflex

Folyamatcsatlakozás Clamp DN65 (3") DIN 32676 (ISO 2852)

Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz 0,4 / 4

Higiéniai osztály DIN 11866 szerint H4

Megjegyzések

Csomagolási egység 1 db