



Tri-Clamp folyamatadapter


ADA IFM-CLAMP ISO2852/2 O-RG

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: E33202

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

Az alternatív termék használata megköveteli egy új érzékelő használatát Aseptoflex Vario külső menettel



- 1 Aseptoflex-csavarmenet
2 o-gyűrű 24 x 2 FPM 80SH



EC 1935/2004 FDA

Felhasználási terület

Beszерelés	O-gyűrűvel
Nyomásállóság [bar]	16

Tesztek / engedélyek

Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.
Biztonsági tudnivalók	A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.

Mechanikai adatok

Súly [g]	247,5
Szerelés módja	O-gyűrűvel
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); o-gyűrű: EPDM
Szenzor csatlakozás	Aseptoflex
Folyamatcsatlakozás	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz	0,4 / 4
Higiéniai osztály DIN 11866 szerint	H4

Tartozékok

Tartozékok (választható)	O-gyűrű: 5, EPDM, E30054 O-gyűrű: 5, FPM (Viton), E30053
--------------------------	---

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------