



Folyamatadapter higiénikus csőszerelevényekhez


ADA IFM-DIN11851/DN40 (1.5)

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: E33712

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

Az alternatív termék használata megköveteli egy új érzékelő használatát Aseptoflex Vario külső menettel



- 1 Aseptoflex-csavarmenet
2 Aseptoflex tömítő szegély

EC 1935/2004 FCM 

Felhasználási terület		
Nyomásállóság	[bar]	40
Tesztek / engedélyek		
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.	
Biztonsági tudnivalók	A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.	
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	215
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)	
Szenzor csatlakozás	Aseptoflex	
Folyamatcsatlakozás	Csőszerelvény DN40 (1,5") DIN 11851	
Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz	0,4 / 4	
Higiéniai osztály DIN 11866 szerint	H4	
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	